

MSD 1200.1CT/3

928172005114



Architektonische Anstrahlung auf höchstem Niveau

Die hochleistungsfähige MSD Metallhalogen- Entladungslampe bietet eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Allgemeine Informationen

Sockel	G22
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	2.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom	92.000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	323
Farbkoordinate Y (nom.)	328

Ähnlichste Farbtemperatur	6000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	79 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	73
Bogenlänge O (Nom)	14,0 mm

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	1.200 W
Lampenstrom (Nom)	13,8 A


Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse


Nettogewicht (Stück)	0,156 kg
----------------------	----------

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 1200.1CT/3	42,5 mm	14,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	183 mm	54 mm	53 mm	52 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSD 1200.1CT/3

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
------------	----

Produktdaten

Bestell-Produktname	MSD 1200.1CT/3
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSD 1200.1CT/3
Gesamt-Produktcode	872790091135000
Bestellcode	8727900911350
Material-Nr. (12NC)	928172005114
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900911350
Zähler - Pakete pro Außenkarton	3
EAN Umverpackung	8727900911367

