



# Architectural MSD

## MSD 1200.1CT/3

Yksikantaisten Architectural MSD -lampujensuuri valotehokkuus ja optimaalinen lampun täyttö luo suuren säteen voimakkuuden ja erinomaisen värintoiston. Lampun kompakti valokaari mahdollistaa tehokkaan säteen hallinnan ja suuren voimakkuuden. Ihanteellinen arkkitehtuuristen kohteiden valaisemiseen öisin

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                         |  |
|--|--|
| Lampun kanta                           | G22                                      |
| Käyttöasento                           | UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)] |
| Nimelliskäyttöikä 50 %-n vikatiheyteen | 2 000 tuntia                             |

| Valaistuksen tekniset tiedot       |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Värikoodi                          | - [Not Specified] |
| Valovirta                          | 92 000 lm         |
| Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.) | 323               |
| Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.) | 328               |
| Väriämpötila (nim.)                | 6000 K            |
| Valotehokkuus (nimellinen)         | 79 lm/W           |
| Värintoistoindeksi (CRI)           | 73                |
| Valokaaren pituus O (nim.)         | 14,0 mm           |

| Käyttö- ja sähkö tiedot |         |
|-------------------------|---------|
| Tehonkulutus            | 1 200 W |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Lampun virta (nim.) | 13,8 A |
|---------------------|--------|

| Ohjausjärjestelmät ja himmennys |    |
|---------------------------------|----|
| Himmennettävä                   | Ei |

| Mekaaniset tiedot ja runko |          |
|----------------------------|----------|
| Nettopaino                 | 0,156 kg |

| Merkinnät ja luokitukset |       |
|--------------------------|-------|
| CE-merkintä              | Kyllä |


  

| Tuotetiedot           |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Tuoteversion nimi     | MSD 1200.1CT/3  |
| Tuoteversion nimi     | MSD 1200.1CT/3  |
| EOC-koodi             | 872790091135000 |
| 12NC-koodi            | 928172005114    |
| 12NC-koodi            | 928172005114    |
| Pakkauksia laatikossa | 1               |

## Architectural MSD


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tuotepakkauksen EAN-koodi        | 8727900911350 |
| Tuotepakkausten määrä laatikossa | 3             |
| Laatikon EAN-koodi               | 8727900911367 |

### Mittapiirros



| Product    | D (max) | O    | L (min) | L (max) | L  | C (max) | F (max) | F  | F (min) |
|------------|---------|------|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|
| MSD        | 42,5    | 14,0 | 84 mm   | 86 mm   | 85 | 183 mm  | 54 mm   | 53 | 52 mm   |
| 1200.1CT/3 | mm      | mm   |         |         | mm |         |         | mm |         |

### Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MSD 1200.1CT/3

