



Architectural MSD

MSD 1200.1CT/3

Yksikantaisten Architectural MSD -lamppujensuuri valotehokkuus ja optimaalinen lampun täyttö luo suuren säteen voimakkuuden ja erinomaisen värintoiston. Lampun kompakti valokaari mahdollistaa tehokkaan säteen hallinnan ja suuren voimakkuuden. Ihanteellinen arkkitehtuuristen kohteiden valaisemiseen öisin

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Lampun kanta	G22
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä 50 %-n vikatiheyteen	2 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	- [Not Specified]
Valovirta	92 000 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	323
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	328
Väriämpötila (nim.)	6000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	79 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	73
Valokaaren pituus O (nim.)	14,0 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	1 200 W

Lampun virta (nim.)	13,8 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Nettopaino	0,156 kg
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	MSD 1200.1CT/3
Tuoteversion nimi	MSD 1200.1CT/3
EOC-koodi	872790091135000
12NC-koodi	928172005114
12NC-koodi	928172005114
Pakkauksia laatikossa	1

Architectural MSD


Tuotepakkauksen EAN-koodi	8727900911350
Tuotepakkausten määrä laatikossa	3
Laatikon EAN-koodi	8727900911367

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD	42,5	14,0	84 mm	86 mm	85	183 mm	54 mm	53	52 mm
1200.1CT/3	mm	mm			mm			mm	

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MSD 1200.1CT/3

