



Architectural MSD

MSD 1200.1CT/3

Architecturale MSD – enkelkneeps nachtkleuren. Het hoge verlichtingsrendement en de optimale lampvulling van de enkelkneeps Architecturale MSD-lampen produceren een hoge bundelintensiteit en uitstekende kleurweergave. Tegelijk maakt de compacte boog van de lamp een efficiënte bundelbeheersing en hoge intensiteit mogelijk. Ideaal voor het 's nachts verlichten van alle soorten architectuur.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Lampvoet | G22 |
| Gebruiksstand | UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)] |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.) | 2.000 hr |

| Gegevens lichttechniek | |
|---|-------------------|
| Kleurcode | - [Not Specified] |
| Lichtstroom | 92.000 lm |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 323 |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 328 |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 6000 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 79 lm/W |
| Kleurweergave-index (CRI) | 73 |
| Booglengthe O (nom.) | 14,0 mm |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|---------|
| Energieverbruik | 1.200 W |

| | |
|-------------------|--------|
| Lampstroom (nom.) | 13,8 A |
|-------------------|--------|

| Dimbaarheid en regelsystemen | |
|------------------------------|-----|
| Dimbaar | Nee |

| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
|---------------------------------------|----------|
| Nettogewicht (per stuk) | 0,156 kg |

| Keurmerken en classificaties | |
|------------------------------|----|
| CE-markering | Ja |


| Productgegevens | |
|-----------------------------|-----------------|
| Productnaam voor bestelling | MSD 1200.1CT/3 |
| Volledige productnaam | MSD 1200.1CT/3 |
| Full EOC | 872790091135000 |
| Bestelcode | 8727900911350 |
| Materiaalnr. (12NC) | 928172005114 |

Architectural MSD

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Lokale code | MSD1200 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8727900911350 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 3 |


| | |
|----------------|---------------|
| EAN/UPC - Case | 8727900911367 |
|----------------|---------------|

Maatschets



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F (max) | F | F (min) |
|------------|---------|------|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|
| MSD | 42,5 | 14,0 | 84 mm | 86 mm | 85 | 183 mm | 54 mm | 53 | 52 mm |
| 1200.1CT/3 | mm | mm | | | mm | | | mm | |

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MSD 1200.1CT/3

