

MSD 1200.1CT/3

928172005114



Produktbeskrivelse

Arkitektonisk MSD – enkelendet for nattens farger Den høye lysintensiteten og den optimale fargegjengivelsen gjør sammen med den kompakte buen og dens lille lyskolonne med høyt lysutbytte, denne lyskilden ideell for opplysning av arkitektur om natten.

Advarsler og sikkerhet

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Generell informasjon

Sokkelbase	G22
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	2 000 time(r)

Teknisk belysning

Fargekode	- [Not Specified]
Lysytelse	92 000 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	323
Kromatisk koordinat Y (nom)	328

Korrelert fargetemperatur (nom.)	6000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	79 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	73
Buelengde O (nom.)	14,0 mm

Drift og elektronikk

Effektforbruk	1 200 W
lyskildestrøm (nom.)	13,8 A

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Nettovekt (stykke)	0,156 kg
--------------------	----------


Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
----------	----

Produktdata


Produktnavn for bestilling	MSD 1200.1CT/3
Fullstendig produktnavn	MSD 1200.1CT/3
Full EOC	872790091135000
Bestillingskode	928172005114
Materialenr. (12NC)	928172005114
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900911350
SAP-teller – pakker per utvendige	3
EAN/UPC – boks	8727900911367

Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 1200.1CT/3	42,5 mm	14,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	183 mm	54 mm	53 mm	52 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MSD 1200.1CT/3

