MSR GOLD

MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4

Toutes les lampes finissent par griller un jour, mais si c'est une MSR Gold™ FastFit à culot simple, il suffit de quelques secondes pour la remplacer, grâce à la conception spéciale de son culot et de son support de lampe. Cette lampe offre un faisceau de haute intensité, une lumière blanche d'une grande pureté et un éclairage vraiment performant. Ses broches plaquées or assurent une meilleure protection contre la chaleur et évitent que la lampe grille de façon prématurée. La technologie P3 permet d'utiliser la lampe dans n'importe quelle position et à températures plus élevées. Elle garantit ainsi une durée de vie plus longue et un flux lumineux constant de haute qualité. De plus, le concept FastFit s'appliquant également aux lampes halogènes Philips, vous pouvez passer d'une technologie de lampe à l'autre rapidement et facilement. Les lampes Philips MSR Gold^{TM} 1200 FastFit peuvent être utilisées dans une plage de puissance comprise entre 800 W et 1400 W.

Mises en garde et sécurité

- Il est très improbable qu'un bris de lampe ait une quelconque incidence sur votre santé. Si une lampe casse, ventilez la pièce pendant 30 minutes et ramasser les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez celui-ci auprès de votre site de gestion des déchets en vue d'un recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	PGJX50
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	- [Not Specified]
Flux lumineux	92 000 lm
Coordonnée chromatique X	318
Coordonnée chromatique Y	327
Température de couleur corrélée (nom.)	6000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	76,5 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Longueur d'arc O (nom.)	5,5 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	1 200 W
Courant lampe (nom.)	15 A

MSR GOLD

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	0,147 kg

Approbation et application	
Marquage CE	Oui

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4

Nom de produit complet	MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4
Code EOC	871829122129600
Code de commande	22129600
Code 12NC	928175005115
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291221296
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291221302

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4	26,1 mm	5,5 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.