



MASTERColour CDM-T Elite



MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12.1CT/12

Λαμπτήρας μετάλλου αλογονιδίου κεραμικής αποφόρτισης μεμονωμένου άκρου με εξαιρετικά υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπτερό φως με υψηλή απόδοση χρωμάτων

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό όργανο ελέγχου. Οι λαμπτήρες 35W & 70W μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας.
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες | |
|--|--|
| Βάση-κάλυμμα | G12 |
| Θέση λειτουργίας | UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)] |
| Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής | Sphere |
| Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.) | 20.000 h |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού | |
| Κωδικός χρώματος | 830 [CCT of 3000K] |
| Φωτεινή ροή | 1.800 lm |
| Ανάθεση χρωμάτων | Θερμό λευκό (WW) |
| Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.) | 0,434 |

| Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.) | 0,398 |
|--|---------|
| Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | 3000 K |
| Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.) | 90 lm/W |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 84 |
| Μήκος τόξου Ο (τυπ.) | 4 mm |
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας | |
| Κατανάλωση ενέργειας | 20,1 W |
| Τάση (ονομ.) | 95 V |

MASTERC colour CDM-T Elite

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα Διαφανές

Σχήμα λαμπτήρα T19

Καθαρό βάρος (τεμάχιο) 27,000 g

Έγκριση και Εφαρμογή

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης G

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.) 3,5 mg

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 3,5 mg

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 21 kWh

Αρ. εγγραφής EPREL 473252

Σήμανση CE Ναι

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

Πλήρες όνομα προϊόντος MASTERC colour CDM-T Elite 20W/830 G12.1CT/12

Full EOC 872790087156200

Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B CDM-T20W/830

Κωδικός παραγγελίας 87156200

Αρ. υλικού (12NC) 928183305125

Τοπικός κωδικός CDM-T20W/830


Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη 8727900871562

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 12


EAN/UPC - Κιβώτιο 8727900871579

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product | D (max) | D O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|--|---------|------|---------|---------|-------|---------|
| MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12 | 20 mm | 4 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 103 mm |


Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite

Διάρκεια ζωής



LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

