



# MASTERCcolour CDM-T Elite



## MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

Ensidig keramisk metallhalogenurladdningslampa med mycket hög effektivitet och lång livslängd som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

### Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Används endast med elektroniska driftdon. 35 W- och 70 W-lamporna kan även användas med elektromagnetiskt driftdon.
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G12
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	20 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	1 800 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90 lm/W

Färgåtergivningsindex	84
Båglängd O (Nom)	4 mm

Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	20,1 W
Spänning (nom)	95 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T19

# MASTERC colour CDM-T Elite


Nettovikt (styck)	27,000 g
<b>Användning och godkännande</b>	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	3,5 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,5 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	21 kWh
EPREL-registreringsnummer	473252
CE-märkning	Ja

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12
-------------------------	--


Fullständigt produktnamn	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12
Full EOC	872790087156200
Beskrivning av lokal kod	8348262
Beställningsnummer	928183305125
Materialnummer (12NC)	928183305125
Lokal kod	8348262
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900871562
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8727900871579

## Måttskiss



Product	D (max)	D O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	20 mm	4 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm


## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

# MASTERC colour CDM-T Elite

## Livslängd



LDLE\_CDM-T-E\_0006-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

