



# MasterColor CDM-Tm Elite Mini GU6.5

## MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

El Mini MasterColor CDM-Tm es ideal para luminarias más pequeñas, perfecto para un diseño minimalista. El sistema de lámpara y balastro Mini MasterColor dura más que las lámparas de halógeno estándar PAR38 y consume menos energía. El "sistema" incluye la lámpara MiniMasterColor 3000K, el balastro electrónico eVision y una base de lámpara de giro y bloqueo. El diseño de este sistema es ideal para iluminación de acento y exhibición en aplicaciones de exterior arquitectónicas y minoristas especializadas.

### Advertencias y seguridad

- R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No deben usarse donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

### Datos del producto

Información general		Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	
Tapa-base	GU6.5		90 lm/W
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]	Índice de producción de color (IRC)	84
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	20,000 hora(s)	Longitud de arco O (nominal)	3.4 mm
Información técnica sobre la luz		Operación y aspectos eléctricos	
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Consumo de energía	20.1 W
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Voltaje (nominal)	95 V
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.436	Controles y atenuación	
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.396	Regulable	No
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K		

# MasterColor CDM-Tm Elite Mini GU6.5

## Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transparente
Forma del foco	T-4
Peso neto (pieza)	0.007 kg

## Aprobación y aplicación


Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	3.5 mg
Consumo energético kWh/1000 h	22 kWh

## Información del producto

Nombre del producto del pedido	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT
--------------------------------	---



Nombre del producto completo	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT
Código del pedido	928183505115
N.º de material (12NC)	928183505115
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677408503
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	50046677408508

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13.3 mm	0.5 in	3.4 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56.7 mm

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

# MasterColor CDM-Tm Elite Mini GU6.5

## Lifetime



LDLE\_CDM-T-E\_0006-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

