



MASTERColour CDM-T Elite



MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

Ensidig keramisk metallhalogenurladdningslampan med mycket hög effektivitet och lång livslängd som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Används endast med elektroniska driftdon. 35 W- och 70 W-lamporna kan även användas med elektromagnetiskt driftdon.
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information		Färgåtergivningsindex	
Socket	G12	Färgåtergivningsindex	90
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]	Båglängd O (Nom)	4,8 mm
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere	Drift och elektricitet	
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	20 000 h	Effektförbrukning	39,1 W
Ljusteknik		Spänning (nom)	85 V
Färgkod	930 [CCT of 3000K]	Styrenheter och dimring	
Ljusflöde	4 050 lm	Dimbar	Nej
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Mekanik och armaturhus	
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434	Ljuskällans ytbehandling	Klar
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398	Lampform	T19
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K		
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	98 lm/W		

MASTERC colour CDM-T Elite


Nettovikt (styck)	0,028 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	4,7 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,7 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	473258
CE-märkning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12
-------------------------	--



Fullständigt produktnamn	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12
Full EOC	872790091137400
Beskrivning av lokal kod	8348249
Beställningsnummer	928185205131
Materialnummer (12NC)	928185205131
Lokal kod	8348249
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900911374
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8727900911381

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	20 mm	4,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Fotometriska data





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram

