MASTERColour CDM-T Elite

MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

Ensidig keramisk metallhalogenurladdningslampa med mycket hög effektivitet och lång livslängd som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Används endast med elektroniska driftdon. 35 W- och 70 W-lamporna kan även användas med elektromagnetiskt driftdon.
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G12
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	20 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	930 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	4 050 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	98 lm/W
Färgåtergivningsindex	90
Båglängd O (Nom)	4,8 mm

Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	39,1 W
Spänning (nom)	85 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T19

MASTERColour CDM-T Elite

Nettovikt (styck)	0,028 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	4,7 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,7 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	473258
CE-märkning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12
Fullständigt produktnamn	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12
Full EOC	872790091137400
Beskrivning av lokal kod	8348249
Beställningsnummer	928185205131
Materialnummer (12NC)	928185205131
Lokal kod	8348249
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900911374
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8727900911381

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	20 mm	4,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Fotometriska data





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12



LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.