



# MASTERColour CDM-TC Elite



## MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

Lampă ceramică cu descărcare în halogenuri metalice, compactă, cu un singur capăt, foarte eficientă, cu durată mare de viață, producând lumină albă proaspătă și strălucitoare, cu redare superioară a culorilor

### Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- A se folosi exclusiv cu echipament de control electronic
- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G8.5
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	20.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	930 [CCT of 3000K]
Flux luminos	4.000 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,434

Coordonată cromatică Y (nom.)	0,398
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	102 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	90
Lungime arc O (nom.)	4,8 mm
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	39,1 W
Tensiune (nom.)	85 V

# MASTERCcolour CDM-TC Elite

## Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

## Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Transparent
Formă bec	T14
Greutate netă (bucată)	0,009 kg


## Aprobare și aplicație

Clasă de eficiență energetică	F
Conținut de mercur (Hg) (max.)	4,7 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	4,7 mg
Consum de energie kWh/1000 h	40 kWh
Număr de înregistrare EPREL	473263
Marcaj CE	Da

## Date despre produs



Nume comandă produs	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12
Numele complet al produsului	MASTERCcolour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12
Full EOC	872790091149700
Cod de comandă	91149700
Număr material (12NC)	928189105131
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8727900911497
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8727900911503

## Cote



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	4,8 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

## Date fotometrice





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

# MASTERC colour CDM-TC Elite

## Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

LDLE\_CDMTC-E\_0002-Life expectancy diagram

