



# MASTERColour CDM-TC Elite



## MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

Kompakt, egyvégű, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia-fémhalogén kisüléssel lámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad

### Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt világítótestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén
- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja
- A kapcsolóberendezésnek elhasználdásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

### Termék adatok

| Általános információ                                  |  |
|---|--|
| Fejelés - foglalat                                    | G8.5   |
| Működési helyzet                                      | UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)] |
| Fényárammérési referencia                             | Sphere                                       |
| Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges) | 20 000 h                                     |
| Technikai adatok                                      |  |
| Színkód   | 930 [CCT of 3000K]                           |
| Fényáram  | 7 800 lm                                     |
| Színmegjelölés  | Meleg fehér (WW)                             |

| Színérték X koordinátája (névleges)   | 0,434    |
|---------------------------------------|----------|
| Színérték Y koordinátája (névleges)   | 0,398    |
| Korrelált színhőmérséklet (névleges)  | 3000 K   |
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges) | 107 lm/W |
| Színvisszaadási index (CRI)           | 90       |
| O ívhossz (névl.)                     | 7,15 mm  |
| Működtetés és elektronika             |          |
| Teljesítményfelvétel                  | 73,2 W   |
| Feszültség (névleges)                 | 85 V     |

# MASTERC colour CDM-TC Elite

## Vezérlők és fényerő-szabályozás

|               |     |
|---------------|-----|
| Szabályozható | Nem |
|---------------|-----|

## Mechanika és tokozás

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Fényforrás kialakítása | Átlátszó |
| Fényforrásbúra formája | T14      |
| Nettó tömeg (darab)    | 0,010 kg |


## Tanúsítvány és alkalmazási területek

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Energiatakarékosági osztály    | F      |
| Higanytartalom (Hg) (maximum)  | 6,6 mg |
| Higanytartalom (Hg) (névleges) | 6,6 mg |
| Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 74 kWh |
| EPREL-regisztrációs szám       | 473265 |
| CE jelölés                     | Igen   |

## Termékadatok



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| A termék megrendelési neve          | MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12        |
| Teljes terméknév                    | MASTERC colour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12 |
| Full EOC                            | 872790091153400                                 |
| Rendelési kód                       | 91153400  |
| Cikkszám (12NC)                     | 928189505131                                    |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1   |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8727900911534                                   |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 12  |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8727900911541                                   |

## Méretezett rajza



| Product                                  | D (max) | O       | L (min) | L (max) | L     | C (max) |
|--|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12 | 15 mm   | 7,15 mm | 51 mm   | 53 mm   | 52 mm | 85 mm   |

## Fotometriai adatok





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

# MASTERCcolour CDM-TC Elite

## Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

LDLE\_CDMTC-E\_0002-Life expectancy diagram

