



Espectáculo MSR

MSR Platinum 35 1CT

Los escenarios actuales requieren soluciones de iluminación que ofrezcan una gran luminosidad y haces de alto contraste para evitar las sombras, así como diseños más compactos de luminarias que mejoren la elección creativa y la flexibilidad de diseño. Para abordar esta necesidad, hemos desarrollado un sistema compacto extraordinariamente potente, brillante y ligero para obtener la luz más espectacular: MSR Platinum 35. Este sistema de lámparas proporciona una herramienta potente e innovadora para crear una iluminación intensa y ofrece la misma buena calidad de luz que las demás lámparas MSR. El arco excepcionalmente corto genera una luz brillante e intensa, y este diseño ultracompacto hace que la lámpara resulte apta para luminarias de iluminación de escenarios de menor tamaño; MSR Platinum 35 proporciona a los diseñadores de iluminación mucha más libertad a la hora de decidir la posición de las luminarias.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

| Información general | | Operativos y eléctricos | |
|------------------------------------|--|--|---------|
| Base del casquillo | PGJX36 | Temperatura de color correlacionada (nom.) | 8500 K |
| Posición de funcionamiento | UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)] | Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 69 lm/W |
| Fallos vida útil hasta 50 % (nom.) | 1.000 hora(s) | Índice de reproducción cromática (IRC) | 73 |
| | | Longitud de arco O (nom.) | 3,0 mm |
| Datos técnicos de la luz | | | |
| Código de color | 2 | Consumo de energía | 773 W |
| Flujo luminoso | 53.300 lm | Corriente de lámpara (nom.) | 12,0 A |
| Coordenada X de cromacidad (Nom) | 0,295 | | |
| Coordenada Y de cromacidad (Nom) | 0,313 | | |

Espectáculo MSR

Controles y regulación

| | |
|-----------|----|
| Regulable | Sí |
|-----------|----|

Mecánicos y de carcasa

| | |
|-------------------|----------|
| Peso neto (pieza) | 0,053 kg |
|-------------------|----------|

Aprobación y aplicación

| | |
|----------|----|
| Marca CE | Sí |
|----------|----|

Datos de producto

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Nombre de producto del pedido | MSR Platinum 35 1CT |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Nombre completo del producto | MSR Platinum 35 1CT |
|------------------------------|---------------------|

| | |
|----------|-----------------|
| Full EOC | 871829112006300 |
|----------|-----------------|

| | |
|------------------|----------|
| Código de pedido | 12006300 |
|------------------|----------|

| | |
|-------------|--------------|
| Código 12NC | 928190905114 |
|-------------|--------------|


| | |
|----------------------|---|
| Cantidad por paquete | 1 |
|----------------------|---|

| | |
|-------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8718291120063 |
|-------------------------|---------------|

| | |
|--|----|
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 16 |
|--|----|


| | |
|-----------------------------|---------------|
| Embalaje con código EAN/UPC | 8718291120070 |
|-----------------------------|---------------|

Plano de dimensiones



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|
| MSR Platinum 35 1CT | 23,5 mm | 3,0 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 116 mm |

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR Platinum 35 1CT

