MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Keramisk metallhalogenurladdningslampa i miniformat med mycket hög effektivitet som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

Varning och Säkerhet

- Använd endast elektroniska driftdon
- Driftdonet måste ha s.k. end-of-life skydd (IEC61167, IEC 62035)
- Om en lampa går sönde är det ytterst osannolikt att det har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna, använd gärna handskar. Lägg dem i en försluten plastpåse och ta den till din lokala återvinningscentral. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GX10
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Driftcykel	1 350
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	10 °
Ljusflöde	880 lm
Ljusstyrka (nom)	14 500 cd
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	49 lm/W
Färgåtergivningsindex	84
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	880 lm

Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	20,1 W
Uppvärmningstid till 60 % ljus	120 s
Spänning (nom)	95 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Lampform	MR16
Nettovikt (styck)	0,047 kg

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	3,5 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,5 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	21 kWh
EPREL-registreringsnummer	473266
CE-märkning	Ja

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D
Fullständigt produktnamn	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Full EOC	871829120274500
Beskrivning av lokal kod	8348407
Beställningsnummer	928191005331
Materialnummer (12NC)	928191005331
Lokal kod	8348407
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291202745
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718291202752

Måttskiss



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D



Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Livslängd



LDLE_CDM-Rm_0003-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.