



# MASTERColour CDM-T Elite

## MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

Egy végén fejelet, nagyon hatékony és hosszú élettartamú kerámia kisülőcsöves fémhalogén fényforrás, amely ragyogó, kiváló színvisszaadású fehér fényt bocsát ki.

### Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A lámpaótestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.
- Csak elektronikus előtéttel szabad használni. A 35 W-os és 70 W-os lámpák elektromágneses előtétet is használhatnak.
- Az előtéteknek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

### Termék adatok

Általános információ		Korrelált színhőmérséklet (névleges)	
Fejelés - foglalat	G12		3000 K
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	108 lm/W
Fényárammérés referencia	Sphere	Színvisszaadási index (CRI)	90
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	20 000 h	O ívhossz (névl.)	6 mm
Technikai adatok		Működtetés és elektronika	
Színkód	930 [CCT of 3000K]	Teljesítményfelvétel	50,2 W
Fényáram	5 450 lm	Feszültség (névleges)	90 V
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Színérték X koordinátája (névleges)	0,434	Szabályozható	Nem
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,398	Mechanika és tokozás	
		Fényforrás kialakítása	Átlátszó

# MASTERC colour CDM-T Elite

Fényforrásbúra formája	T19
Nettó tömeg (darab)	0,030 kg

## Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiatakarékosági osztály	F
Higanytartalom (Hg) (maximum)	6,6 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	6,6 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	51 kWh
EPREL-regisztrációs szám	473269
CE jelölés	Igen

## Termékadatok

A termék megrendelési neve	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
----------------------------	--


Teljes terméknév	MASTERC colour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
Full EOC	872790093060300
Rendelési kód	93060300
Cikkszám (12NC)	928191705131
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900930603
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900930610

## Méretezett rajza



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm



## Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

# MASTERC colour CDM-T Elite

## Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

LDLE\_CDM-T-E\_0006-Life expectancy diagram

