



MASTERCcolour CDM-T Elite



MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

Keramisk damputladningslampe med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr: Du kan også bruke elektromagnetisk utstyr for lampene på 35 W og 70 W.
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G12
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	20 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	930 [CCT of 3000K]
Lysytelse	5 450 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,434
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,398
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	108 lm/W

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Buelengde O (nom.)	6 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	50,2 W
Spenning (nom.)	90 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T19

MASTERC colour CDM-T Elite


Nettovekt (stykk)	0,030 kg
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	F
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	6,6 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	6,6 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	51 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	473269
CE-merke	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
----------------------------	--


Fullstendig produktnavn	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
Full EOC	872790093060300
Lokal kodebeskrivelse	3861408
Bestillingskode	928191705131
Materialenr. (12NC)	928191705131
Lokal bestillingskode	3861408
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900930603
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900930610

Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram

