MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

Lâmpada de descarga de iodetos metálicos em cerâmica, com longa duração e eficiência muito elevada, produz uma luz branca viva e brilhante com uma elevada restituição cromática

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electrónico. As lâmpadas de 35 W e 70 W também podem utilizar controlo eletromagnético.
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G12
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	20.000 h

Características técnicas da luz	
Código da cor	930 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	5.450 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,434
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,398

Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	108 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	90
Comprimento de oscilação O (Nom.)	6 mm

Funcionamento e características elétricas	
Consumo de Energia	50,2 W
Tensão (Nom.)	90 V

Controlos e regulação	
Regulável	Não

MASTERColour CDM-T Elite

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T19
Peso líquido (Peça)	0,030 kg

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	6,6 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	6,6 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	51 kWh
Número de registo EPREL	473269
Marca CE	Sim

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
Nome do produto completo	MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
Código do produto completo	872790093060300
Código de encomenda	93060300
N.º material (12NC)	928191705131
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8727900930603
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC - Caso	8727900930610

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite

Vida útil





Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram

© 2025 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.