



# MASTERColour CDM-TC Elite



## MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

Kompaktná jednokolíková vysokovýkonná halogenidová výbojka s keramickým horákom a s dlhou životnosťou poskytuje žiarivo biele iskrivé svetlo s vysokým podaním farieb.

### Varovanie a ochrana

- Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).
- Svietidlo musí byť prispôbené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.
- Používajte len s elektronickým predradníkom.
- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odnesite ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

### Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G8.5
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Referenčný svetelný tok	Sphere
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	20 000 h

Svetelné technické	
Kód farby	930 [CCT of 3000K]
Svetelný tok	5 400 lm
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Chromatická súradnica X (nom.)	0,434

Chromatická súradnica Y (nom.)	0,398
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	108 lm/W
Index podania farieb (CRI)	91
Dĺžka oblúka O (men.)	6 mm

Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	50,2 W
Napätie (nom.)	90 V

# MASTERC colour CDM-TC Elite

## Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

## Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Číra
Tvar žiarovky	T14
Čistá hmotnosť (kus)	0,010 kg


## Schválenie a použitie

Trieda energetickej účinnosti	F
Obsah ortuti (Hg) (max.)	6,6 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	6,6 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	51 kWh
Registračné číslo EPREL	473270
Značka CE	Áno

## Údaje o produkte


Objednávkový názov produktu	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12
Úplný názov produktu	MASTERC colour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12
Úplný kód produktu	872790093062700
Objednávkový kód	93062700
Č. materiálu (12NC)	928191805131
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8727900930627
Čitateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8727900930634

## Rozmerový obrázok



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	6 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



## Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

# MASTERC colour CDM-TC Elite

## Životnosť



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

LDLE\_CDMTC-E\_0002-Life expectancy diagram

