



# MASTERCcolour CDM-T Elite

## MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

Keramisk damputladningslampe med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

### Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr: Du kan også bruke elektromagnetisk utstyr for lampene på 35 W og 70 W.
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G12
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	942 [CCT of 4200K]
Lysytelse	7 500 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,371
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,366
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4200 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100 lm/W

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Buelengde O (nom.)	7,75 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	73,2 W
Spenning (nom.)	87 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T19

# MASTERC colour CDM-T Elite

Nettovekt (stykk)	0,028 kg
<b>Godkjenning og bruksområde</b>	
Energieffektivitet, klasse	F
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	6,6 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	6,6 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	74 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	473273
CE-merke	Ja
<b>Produktdata</b>	
Produktnavn for bestilling	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT


Fullstendig produktnavn	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT
Full EOC	871829116362600
Lokal kodebeskrivelse	3815224
Bestillingskode	928193705131
Materialenr. (12NC)	928193705131
Lokal bestillingskode	3815224
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291163626
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291163633

## Målskisse




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20 mm	7,75 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

## Fotometriske data





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

# MASTERC colour CDM-T Elite

## Levetid



LDLE\_CDM-T-E\_0011-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

