

# PHILIPS

## Lighting



# MASTERColour CDM-T Elite



## MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

Jednopolová vysokovýkonná keramická halogenidová výbojka s dlhou životnosťou poskytuje iskrivo biele žiarivé svetlo s podaním farieb na vysokej úrovni.

### Varovanie a ochrana

- Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).
- Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.
- Používajte len s elektronickým predradníkom. 35 W a 70 W svetelné zdroje môžu používať aj elektromagnetický predradník.
- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

### Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Index podania farieb (CRI)	
Pätica	G12		90
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokotvek alebo univerzálne (U)]	Dĺžka oblúka O (men.)	7,75 mm
Referenčný svetelný tok	Sphere	<b>Prevádzkové a elektrické</b>	
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	15 000 h	Spotreba	73,2 W
<b>Svetelné technické</b>		Napätie (nom.)	87 V
Kód farby	942 [CCT of 4200K]	<b>Ovládanie a stmievanie</b>	
Svetelný tok	7 500 lm	Stmievateľné	Nie
Označenie farby	Studená biela (CW)	<b>Mechanické časti a teleso</b>	
Chromatická súradnica X (nom.)	0,371	Povrchová úprava žiarovky	Číra
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,366	Tvar žiarovky	T19
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4200 K		
Merný výkon (menovitý) (nom.)	100 lm/W		

# MASTERColour CDM-T Elite


Čistá hmotnosť (kus)	0,028 kg
<b>Schválenie a použitie</b>	
Trieda energetickej účinnosti	F
Obsah ortuti (Hg) (max.)	6,6 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	6,6 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	74 kWh
Registračné číslo EPREL	473273
Značka CE	Áno

## Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT
-----------------------------	-------------------------------------


Úplný názov produktu	MASTERCcolour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT
Úplný kód produktu	871829116362600
Objednávkový kód	16362600
Č. materiálu (12NC)	928193705131
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291163626
Čitateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8718291163633

## Rozmerový obrázok




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20 mm	7,75 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

## Fotometrické údaje





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

# MASTERC colour CDM-T Elite

## Životnosť



LDLE\_CDM-T-E\_0011-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

