



MASTERCcolour CDM-TC Elite



MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

Compacte enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G8.5
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstroom	7.450 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	102 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	92
Booglengthe O (nom.)	7,75 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	73,2 W
Spanning (nom.)	88 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder

MASTERC colour CDM-TC Elite

Lampvorm	T14
Nettogewicht (per stuk)	0,009 kg

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntieklasse	F
Kwikinhoud (Hg) (max.)	6,6 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	6,6 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	74 kWh
EPREL-registratienummer	473275
CE-markering	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT
-----------------------------	---------------------------------------


Volledige productnaam	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT
Full EOC	871829116368800
Bestelcode	8718291163688
Materiaalnr. (12NC)	928193905131
Lokale code	CDMTCELI70W942
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291163688
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291163695

Maatschets




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	15 mm	7,75 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Fotometrische gegevens





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

MASTERC colour CDM-TC Elite

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

LDLE_CDMTC-E_0007-Life expectancy diagram

