



# DJ/CLUB Studio

## MSR Platinum 35 ST

MSR Platinum 35 ST has been specially designed for the studio/theater world, where consistent high-quality light output, high brightness and excellent color rendering are important. This lightweight, compact system delivers intense, cool-white light for the most amazing light experience. It's a powerful and innovative tool, giving lighting designers far greater freedom and delivering the same good light quality as other MSR lamps. The exceptionally short arc generates sparkling, bright light, and the lamp's ultra-compact design makes it suitable for smaller lighting fixtures. The MSR Platinum 35 ST lamp has a balanced spectrum with extra red content for enhanced color rendering.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

| Informações gerais                 |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Casquilho                          | PGJX36                                |
| Posição de funcionamento           | UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)] |
| Vida útil até 50% de falhas (Nom.) | 750 h                                 |

| Caraterísticas técnicas da luz           |                   |
|--|-------------------|
| Código da cor                            | - [Not Specified] |
| Fluxo Luminoso                           | 54.400 lm         |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 6000 K            |
| Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)       | 69,2 lm/W         |
| Índice de Restituição Cromática (IRC)    | 75                |
| Comprimento de oscilação O (Nom.)        | 3,8 mm            |

| Funcionamento e caraterísticas elétricas |        |
|--|--------|
| Consumo de Energia                       | 786 W  |
| Corrente de lâmpada (Nom.)               | 11,5 A |

| Controlos e regulação |     |
|-----------------------|-----|
| Regulável             | Sim |

| Características mecânicas e compartimento |          |
|---|----------|
| Peso líquido (Peça)                       | 0,053 kg |


| Aprovação e aplicação |     |
|-----------------------|-----|
| Marca CE              | Sim |

## Dados do produto

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Nome de produto da encomenda | MSR Platinum 35 ST |
| Nome do produto completo     | MSR Platinum 35 ST |
| Código do produto completo   | 871829170406500    |
| Código de encomenda          | 70406500           |
| N.º material (12NC)          | 928194505114       |


|   |               |
|---|---------------|
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1             |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8718291704065 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 16            |
| EAN/UPC – Caso                            | 8718291704072 |

## Desenho dimensional



| Product            | D (max) | O      | L (min) | L (max) | L     | C (max) | F     |
|--------------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|-------|
| MSR Platinum 35 ST | 24 mm   | 3,6 mm | 55 mm   | 57 mm   | 56 mm | 116 mm  | 36 mm |

## Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR Platinum 35 ST

