



MASTERCcolour CDM-R111 Elite



MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D

MASTERCcolour CDM-R111 Elite kombinerer det smarte look af 111 mm reflektorhalogenlamper i aluminium med MASTERCcolour CDM's lange levetid, høje energieffektivitet og klare hvide lys.

Advarsler og sikkerhed

- Forkoblingerne skal være med slutlevetidssbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger. 35 W/930-lyskilder kan også anvende elektromagnetisk forkobling
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GX8.5
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Skiftecyklus	1.050
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
Levetid til 50 % fejl (nom.)	12.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	10 °
Lysstrøm	1.350 lm
Lysstyrke (nom.)	36.000 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,434

Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,398
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	37 lm/W
Farvegensivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	1.350 lm
Drift og el	
Strømforbrug	39,1 W
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	120 s
Spænding (nom.)	89 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

MASTERC colour CDM-R111 Elite

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Reflektor
Lyskildeform	R111
Nettovægt (stykke)	96,000 g

Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	4,7 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	40 kWh
EPREL registreringsnummer	473279

Produktdata

Ordreproduktnavn	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D
------------------	---



Det fulde produktnavn	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D
Full EOC	871829168918800
Beskrivelse af lokal kode	2052800955
Ordrekode	928195305330
Materialenr. (12NC)	928195305330
Lokal ordrekode	2052800955
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291689188
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718291689195

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	111 mm	95 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930
GX8.5 10D

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D

MASTERCcolour CDM-R111 Elite

