



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite kombinerer det moderne utseende for 111 mm halogenlamper med aluminiumsreflektor med det klare, hvite lyset med lang levetid og høy energieffektivitet fra MASTERColour CDM.

Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr: Det kan også brukes elektromagnetisk utstyr på lamper på 35 W / 930
- Hvis en lyskilde går istykker, er det svært usannsynlig at det har noen som helst innvirkning på helsen din. Hvis en lyskilde går i stykker, luften ut rommet i 30 minutter og samle delene, helst med bruk av handsker. Legg de i en lukket plastpose og ta med til din lokale gjenvinningsstasjon. Bruk ikke støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GX8.5
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Brytersyklus	1 050
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone
Levetid til 50 % lystap (nom.)	12 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	930 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	40 grad(er)
Lysytelse	1 750 lm
Lysintensitet (nom.)	4 500 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0.434
Kromatisk koordinat Y (nom)	0.398

Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	46 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	1 750 lm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	39,1 W
Tiden det tar før lyset er på 60 %	120 s
Spennning (nom.)	89 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

MASTERC colour CDM-R111 Elite

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Reflektor
Lyspæreform	R111
Nettvekt (stykk)	96,000 g

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	4,7 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	40 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	473281
CE-merke	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
----------------------------	---



Fullstendig produktnavn	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
Full EOC	871829168952200
Lokal kodebeskrivelse	3821404
Bestillingskode	928195505330
Materialenr. (12NC)	928195505330
Lokal bestillingskode	3821404
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291689522
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718291689539

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930
GX8.5 40D

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERCcolour CDM-R111 Elite

