



# MASTERColour CDM-R111 Elite



## MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

Svetelný zdroj MASTERColour CDM-R111 Elite je spojením módneho vzhľadu 111 mm halogénových žiaroviek s hliníkovým reflektorom a dlhej životnosti, vysokej energetickej účinnosti a iskrivo bieleho svetla produktu MASTERColour CDM.

### Varovanie a ochrana

- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).
- Používajte len s elektronickým predradníkom. Svetelné zdroje 35 W/930 môžu používať aj elektromagnetický predradník.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odnesite na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

### Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	GX8.5
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Spínací cyklus	1 050
Referenčný svetelný tok	Narrow Cone
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	12 000 h
Svetelné technické	
Kód farby	930 [CCT of 3000K]
Uhol vyžarovania (nom.)	40 stupeň (stupne)
Svetelný tok	1 750 lm
Intenzita svetla (nom.)	4 500 cd

Označenie farby	Teplá biela (WW)
Chromatická súradnica X (nom.)	0,434
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,398
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	46 lm/W
Index podania farieb (CRI)	90
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	1 750 lm
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	39,1 W
Čas zahrievania na 60 % svetla	120 s

# MASTERC colour CDM-R111 Elite

Napätie (nom.)	89 V
----------------	------

## Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

## Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Reflektor
Tvar žiarovky	R111
Čistá hmotnosť (kus)	96,000 g

## Schválenie a použitie


Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (max.)	4,7 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	4,7 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	40 kWh
Registračné číslo EPREL	473281

Značka CE	Áno
-----------	-----

## Údaje o produkte


Objednávkový názov produktu	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
Úplný názov produktu	MASTERC colour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
Úplný kód produktu	871829168952200
Objednávkový kód	68952200
Č. materiálu (12NC)	928195505330
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291689522
Čitateľ – počet balení v krabici	6
EAN/UPC – balenie	8718291689539

## Rozmerový obrázok




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

## Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

## MASTERCcolour CDM-R111 Elite

