



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D

MASTERColour CDM-R111 Elite combina el estilo moderno de las lámparas halógenas reflectoras de aluminio de 111 mm con la vida útil prolongada, gran eficiencia energética y luz blanca nítida de MASTERColour CDM.

Advertencias y seguridad

- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Usar solo con dispositivo de control electrónico. Las lámparas de 35 W/930 también se pueden utilizar con dispositivo de control electromagnético.
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GX8.5
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Ciclo del interruptor	1,050
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	12,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	930 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	24 °
Flujo luminoso	3,550 lm
Intensidad lumínica (nominal)	16,000 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)

Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.434
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.398
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	50 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	92
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Flujo luminoso en cono de 90° (promedio)	3,550 lm

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	73.2 W
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	120 s
Voltaje (nominal)	89 V

MASTERC colour CDM-R111 Elite

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Reflector
Forma del foco	R111
Peso neto (pieza)	96.000 g


Aprobación y aplicación

Clase de eficacia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	6.6 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	6.6 mg
Consumo energético kWh/1000 h	74 kWh
Número de registro de EPREL	473283
Marca CE	Sí

Información del producto



Nombre del producto del pedido	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D
Nombre del producto completo	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D
Full EOC	871829168970600
Código del pedido	928195705330
N.º de material (12NC)	928195705330
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291689706
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718291689713

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D

MASTERCcolour CDM-R111 Elite

