# MASTER MHN-SB

## MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Compact quartz metal halide lamp with single pinch

### Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

## Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **Attacco** | Cable |
| **Posizione di funzionamento** | P15 [Parallelo +/-15D o orizzontale (HOR)] |
| **Vita al 50% di guasti (Nom)** | 4.500 ore |

| Dati tecnici di illuminazione | |
|---|---|
| **Codice colore** | 956 [CCT of 5600K] |
| **Designazione colore** | Daylight |
| **Coordinata Y cromaticità (Nom)** | 334 |
| **Coordinata cromatica Y (Nom)** | 366 |
| **Temperatura di colore correlata (Nom)** | 5600 K |
| **Efficienza luminosa (specificata) (Nom)** | 105 lm/W |
| **Indice di resa cromatica (CRI)** | 81 |
| **Lunghezza arco O (Nom)** | 25 mm |

| Funzionamento e parte elettrica | |
|---|---|
| **Consumo energetico** | 2.100 W |
| **Tensione (Nom)** | 205 V |

| Controlli e dimmerazione | |
|---|---|
| **Dimmerabile** | No |

| Meccanica e corpo | |
|---|---|
| **Finitura lampadina** | Trasparente |
| **Forma lampadina** | TD40 |
| **Peso netto (Pezzo)** | 0,058 kg |

| Approvazione e applicazione | |
|---|---|
| **Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)** | 215 mg |
| **Consumo energetico kWh/1000 h** | 2.277 kWh |
| **Marchio CE** | Sì |

| Dati del prodotto | |
|---|---|
| **Nome prodotto ordine** | MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO |

# MASTER MHN-SB

| | |
|---|---|
| **Nome completo prodotto** | MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO |
| **Full EOC** | 872790092860000 |
| **Descrizione codice locale** | MHNSB200095HO |
| **Codice d'ordine** | 92860000 |
| **Codice materiale (12NC)** | 928196805130 |
| **Codice locale** | MHNSB200095HO |

| | |
|---|---|
| **Numeratore - Quantità per confezione** | 1 |
| **EAN/UPC - Prodotto/scatola** | 8718291548454 |
| **Numeratore - Confezioni per scatola esterna** | 1 |
| **EAN/UPC - Case** | 8727900928600 |

## Disegno tecnico




| Product | D (max) | O | X | A | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO | 41 mm | 25 mm | 50 mm | 157 mm | 188 mm |

## Fotometrie




**Spectral Power Distribution Colour - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO**

# MASTER MHN-SB

## Durata




LDLE_MHN-SB_0002-Life expectancy diagram




Lumen Maintenance Diagram - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

© 2025 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.