

# PHILIPS

## Lighting



# MSD Platinum (Touring/Stage)

## MSD Platinum 17 RA 1CT/8

MSD- Platinum-ljuskällor öppnar upp nya nivåer av kreativ frihet inom underhållningsbelysning med kraftfullt, kompakt och intensivt ljus. Dess kompakta lättviktsdesign ger dig friheten att skapa mindre och lättare armaturer för användning överallt på scenen. Den korta ljusbågen, höga färgtemperaturen och innovativa reflektorn producerar en gnistrande stråle med hög ljusintensitet för enastående färgåtergivning. Ljuskällorna erbjuder även lång och pålitlig livslängd, högt ljusutbyte och kort ersättningstid för att ytterligare underlätta den intensiva kreativa upplevelsen.

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

| Allmän information                |  | Båglängd O (Nom)        |          |
|-----------------------------------|--|-------------------------|----------|
| Socket                            | -                                      |                         | 1,0 mm   |
| Driftposition                     | UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)] | Drift och elektricitet  |          |
| Livslängd vid 50 % bortfall (nom) | 1 500 h                                | Effektförbrukning       | 350,0 W  |
| Ljusteknik                        |  | Styrenheter och dimring |          |
| Färgkod                           | 2                                      | Dimbar                  | Ja       |
| Ljusflöde                         | 15 250 lm                              | Mekanik och armaturhus  |          |
| Kromaticitetskoordinat X (nom)    | 307                                    | Nettovikt (styck)       | 0,120 kg |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom)    | 316                                    |                         |          |
| Korrelerad färgtemperatur (Nom)   | 7000 K                                 |                         |          |
| Färgåtergivningsindex             | 85                                     |                         |          |

## MSD Platinum (Touring/Stage)


| Användning och godkännande |    |
|----------------------------|----|
| CE-märkning                | Ja |

| Produktdata              |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Beställningsproduktnamn  | MSD Platinum 17 RA 1CT/8 |
| Fullständigt produktnamn | MSD Platinum 17 RA 1CT/8 |
| Full EOC                 | 871829176779400          |
| Beställningsnummer       | 928197305314             |


|   |               |
|---|---------------|
| Materialnummer (12NC)                     | 928197305314  |
| Räknare – antal per förpackning           | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8718291767794 |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 8             |
| EAN/UPC – Hölje                           | 8718291767800 |

### Måttskiss



| Product                  | D (max) | T (max) | O      | C (max) |
|--------------------------|---------|---------|--------|---------|
| MSD Platinum 17 RA 1CT/8 | 51,4 mm | 10,0 mm | 1,0 mm | 63 mm   |

### Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – MSD Platinum 17 RA 1CT/8

