



MSD Platinum

MSD Platinum 2 R 1CT/8

Лампи MSD Platinum відкривають нові можливості для творчої самореалізації, забезпечуючи потужне, компактне та кришталеве чисте світло. Компактна та легка конструкція дає можливість створювати легкі світильники невеликих розмірів, які можна встановлювати в будь-якому куточку сцени. Коротка дуга, висока колірна температура та інноваційна форма відбивача забезпечують яскравість і високу інтенсивність променя, гарантуючи відмінну передачу світла. Крім того, вони відрізняються тривалим терміном експлуатації, високою ефективністю та дають змогу скоротити частоту заміни ламп. Усе це створює нові можливості для творчої самореалізації.

Попередження та безпека

· Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрить приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	-
Робоче положення	УНІВЕРСАЛЬНЕ [Будь-яке або універсальне (U)]
Термін служби до 50% відмов (ном.)	6 000 година (-н)
Світлотехнічні	
Код кольору	2
Світловий потік	5 150 lm
Координата хроматичності X (номінальна)	289
Координата хроматичності Y (номінальна)	294
Корельована колірна температура (ном.)	8000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	-


Довжина дуги O (ном.)	1,2 mm
Експлуатаційні й електричні	
Споживана потужність	132 W
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Так
Механічні деталі й корпус	
Вага нетто (шт.)	47,000 g
Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	MSD Platinum 2 R 1CT/8

MSD Platinum

Повна назва виробу	MSD Platinum 2 R 1CT/8
Повний код виробу	871829173554000
Код замовлення	928197605314
Номер матеріалу (12NC)	928197605314
Чисельник — кількість в упаковці	1


EAN/UPC - продукт/упаковка	8718291735540
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	8
EAN/UPC - корпус	8718291735557

Розміри



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 2 R 1CT/8	46,5 mm	13,5 mm	1,2 mm	57,1 mm

Фотометричні дані



Spectral Power Distribution Colour - MSD Platinum 2 R 1CT/8

