



Ecoclick – miljöanpassade tändare

S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT

Miljöanpassade lysrörständerare för användning i kombination med konventionella reaktorer (EM-typ)

Produktdata

Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	22.4 W
Spänning (nom)	220-240 V


Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Nettovikt (styck)	7,000 g

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT
Fullständigt produktnamn	S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT

Full EOC	871150069750926
Beskrivning av lokal kod	7902170
Beställningsnummer	928390720202
Materialnummer (12NC)	928390720202
Lokal kod	7902170
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500697509
Räknare - antal förpackningar per kartong	500
EAN/UPC - Hölje	8711500698391

Ecoclick – miljöanpassade tändare

Måttskiss



Product	C (max)	E (max)
S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

