



# Starters for tanning lamps

## S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT

Gamă de startere de calitate superioară pentru aprinderea lămpilor fluoescente care funcționează cu balasturi electromagnetice

### Warnings and safety


- Componente ignifugate
- Carcasa rezistentă la acțiunea razelor UV

### Catalog de date

Funcționare și sistem electric		Numele complet al produsului	
Consum de curent	115 140 W	Full EOC	871150090379226
Tensiune (nom.)	220-240 V	Cod de comandă	90379226
Sistem mecanic și carcasă		Număr material (12NC)	928391630303
Culoare carcasă	Negru	Numărător – Cantitate per pachet	1
Greutate netă (bucată)	7,000 g	EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500903792
Date despre produs		Numărător SAP – Pachete per exterior	500
Nume comandă produs	S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT	EAN/UPC – Cutie	8711500903815

## Starters for tanning lamps

### Cote



Product	C (max)	E (max)
S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

