



Arrancadores para fluorescência

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT

Range of premium-quality glow switch starters for igniting fluorescent lamps with electromagnetic ballast.


Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Consumo de Energia	4 65 W
Tensão (Nom.)	220-240 V
Características mecânicas e compartimento	
Cor do compartimento	Branco
Peso líquido (Peça)	7,000 g
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT

Nome do produto completo	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT
Código do produto completo	871150069769126
Código de encomenda	69769126
N.º material (12NC)	928392220202
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500697691
Numerador – Embalagens por caixa exterior	500
EAN/UPC – Caso	8711500698407

Arrancadores para fluorescência

Desenho dimensional



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

