



Ecoclick – miljöanpassade tändare

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000

Miljöanpassade lysrörständerare för användning i kombination med konventionella reaktorer (EM-typ)

Produktdata

Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	4 65 W
Spänning (nom)	220-240 V


Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Nettovikt (styck)	7,000 g

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000
Fullständigt produktnamn	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000

Full EOC	871150069769128
Beskrivning av lokal kod	7902175
Beställningsnummer	928392220229
Materialnummer (12NC)	928392220229
Lokal kod	7902175
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500697691
Räknare - antal förpackningar per kartong	1 000
EAN/UPC - Hölje	8711500697707

Ecoclick – miljöanpassade tändare

Måttskiss



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	40,3 mm	21,5 mm

