



MH-NaSc

MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12

Lámparas de haluro metálico de escandio sodio compuestas por una lamparita de vidrio rellena con gas, que pueden ser transparentes o con revestimiento interno, y un tubo de descarga de cuarzo (DT).

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E40
Posición de funcionamiento	H [Colgante o Base arriba (BU)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	10,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	640 [CCT of 4000K]
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	375
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	390
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4300 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	80 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	60

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	175.0 W
Voltaje (nominal)	132 V


Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente
Forma del foco	ED90
Peso neto (pieza)	0.168 kg

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	28 mg
Consumo energético kWh/1000 h	192 kWh



Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12
Nombre del producto completo	MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12
Full EOC	871150019935500
Código del pedido	928480200097
N.º de material (12NC)	928480200097
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500199355
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8711500199362

Plano de dimensiones



Product	D (max)	L (min)	C (max)
MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12	91 mm	146 mm	226 mm

Lifetime



LDLE_MH_0008-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12

