# MASTER HPI Plus

## HPI Plus 400W/645 BU E40 1CT/6

Lámparas de haluro metálico de cuarzo con lamparita exterior opalizada

### Advertencias y seguridad

- Usa solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Para uso con dispositivo de control diseñado para lámparas de sodio o mercurio de alta presión
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

### Datos del producto

| Información general | |
|---|---|
| **Tapa-base** | E40 |
| **Posición de funcionamiento** | H [Colgante o Base arriba (BU)] |
| **Vida útil para fallas del 50 % (nominal)** | 20.000 hora(s) |

| Información técnica sobre la luz | |
|---|---|
| **Código de color** | 645 [CCT of 4500K] |
| **Designación de color** | Blanco frío (CW) |
| **Coordenada de cromaticidad X (nominal)** | 367 |
| **Coordenada de cromaticidad Y (nominal)** | 374 |
| **Temperatura de color correlacionada (nominal)** | 4500 K |
| **Eficacia lumínica (promedio) (nominal)** | 80 lm/W |
| **Índice de producción de color (IRC)** | 65 |

| Operación y aspectos eléctricos | |
|---|---|
| **Consumo de energía** | 405 W |
| **Voltaje (nominal)** | 125 V |

| Controles y atenuación | |
|---|---|
| **Regulable** | No |

| Mecánica y carcasa | |
|---|---|
| **Acabado de la luz** | Vidrio revestido |
| **Forma del foco** | BD120 |
| **Peso neto (pieza)** | 0,252 kg |

| Aprobación y aplicación | |
|---|---|
| **Contenido de mercurio (Hg) (nominal)** | 67 mg |
| **Consumo energético kWh/1000 h** | 434 kWh |

| Información del producto | |
|---|---|
| **Nombre del producto del pedido** | HPI Plus 400W/645 BU E40 1CT/6 |
| **Nombre del producto completo** | HPI Plus 400W/645 BU E40 1CT/6 |
| **Full EOC** | 871829167623200 |
| **Código del pedido** | 928481100096 |
| **N.° de material (12NC)** | 928481100096 |

# MASTER HPI Plus

| | |
|---|---|
| **Numerador: cantidad por paquete** | 1 |
| **EAN/UPC: producto/caja** | 8718291676232 |
| **Numerador: paquetes por caja externa** | 6 |

| | |
|---|---|
| **EAN/UPC - Caja** | 8718291676249 |

## Plano de dimensiones




| Product | D (max) | C (max) |
|---|---|---|
| HPI Plus 400W/645 BU E40 1CT/6 | 122 mm | 290 mm |

## Datos fotométricos







**Light Distribution Diagram - HPI Plus 400W/645 BU E40 1CT/6**




**Spectral Power Distribution Colour - HPI Plus 400W/645 BU E40 1CT/6**

## Lifetime




**LDLE_HPI_250W_400W-Life expectancy diagram**




**Lumen Maintenance Diagram - HPI Plus 400W/645 BU E40 1CT/6**

## MASTER HPI Plus

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 14 - Datos sujetos a cambios