



HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Ensoklede metalhalogenlamper, der består af en udladningslampe i kvarts, som indeholder højtryksviksølv og en blanding af metalhalogener, indeholdt i en yderkolbe i hårdglas

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Til brug med forkoblinger designet til højtryksviksølvlyskilder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E40
Driftsposition	P [Parallel eller horisontal(HOR)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	12.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	543 [CCT of 4300K]
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	370
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	380
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4300 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	83 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	57
Buelængde O (Nom)	80 mm

Drift og el	
Strømforbrug	990 W
Spænding (nom.)	130 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T65
Nettovægt (stykke)	0,426 kg


Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	86 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	1.089 kWh

HPI-T

CE-mærke	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Det fulde produkt navn	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Full EOC	871150018373645
Beskrivelse af lokal kode	2052001178
Ordrekode	928482600096


Materialenr. (12NC)	928482600096
Lokal ordrekode	2052001178
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500183736
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8711500183743

Målskitse



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

HPI-T

Levetid



LDLE_HPI-THW_0003-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

