



HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule externe transparente

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes au mercure à haute pression
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E40
Position de fonctionnement	P [Parallèle ou horizontale (HOR)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	12 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	543 [CCT of 4300K]
Couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée trichromatique x (nominale)	370
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	380
Température de couleur corrélée (nom.)	4300 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	83 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	57
Longueur d'arc O (nom.)	80 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	990 W

Tension (nom.)	130 V
----------------	-------

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	T65
Poids net (pièce)	0,426 kg

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	86 mg
Consommation d'énergie kWh/1000 h	1 089 kWh
Marquage CE	Oui


Données du produit	
Nom du produit de la commande	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Nom de produit complet	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

HPI-T

Full EOC	871150018373645
Code de commande	928482600096
Code 12NC	928482600096
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500183736


Conditionnement par carton	4
EAN/UPC - Boîte	8711500183743

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Durée de vie



LDLE_HPI-THW_0003-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

