



HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Halogenidové výbojky s horákom z kremikového skla s čírou vonkajšou bankou

Varovanie a ochrana

- Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).
- Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.
- Na použitie s predradníkom určeným pre vysokotlakové ortuťové výbojky
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E40
Prevádzková poloha	P [Paralelné alebo horizontálne (HOR)]
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	12 000 h

Svetelné technické	
Kód farby	543 [CCT of 4300K]
Označenie farby	Studená biela (CW)
Chromatická súradnica X (nom.)	370
Chromatická súradnica Y (nom.)	380
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4300 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	83 lm/W
Index podania farieb (CRI)	57
Dĺžka oblúka O (men.)	80 mm

Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	990 W

Napätie (nom.)	130 V
----------------	-------

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Číra
Tvar žiarovky	T65
Čistá hmotnosť (kus)	0,426 kg

Schválenie a použitie	
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	86 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	1 089 kWh
Značka CE	Áno


Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Úplný názov produktu	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

HPI-T

Úplný kód produktu	871150018373645
Objednávkový kód	18373645
Č. materiálu (12NC)	928482600096
Číselník – množství kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500183736


Číselník – počet balení v krabici	4
EAN/UPC – balenie	8711500183743

Rozmerový obrázok




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Životnosť



LDLE_HPI-THW_0003-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

