



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 70W E27 1SL/12

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno tubolare trasparente, emissione elevata e lunga durata affidabile

Warnings and safety

- L'unità alimentatore deve includere protezione per il termine del ciclo di vita (IEC60662, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	28.000 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	220 [CCT of 2000K]
Flusso luminoso	6.650 lm
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,54
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,42
Temperatura di colore correlata (Nom)	1900 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	91 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	-

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	74,0 W

Tensione (Nom)	93 V
----------------	------

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T35
Peso netto (Pezzo)	46,000 g

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	12,2 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	12,2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	73 kWh
Numero di registrazione EPREL	1612144


MASTER SON-T PIA Plus

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MSTSON-TPIA Plus 70W E27 1CT/12
Nome completo prodotto	MASTER SON-T PIA Plus 70W E27 1SL/12
Full EOC	871829118069200
Descrizione codice locale	SONTPLUS70CH
Codice d'ordine	18069200
Codice materiale (12NC)	928483200094



Codice locale	SONTPLUS70CH
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291180692
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291180708

Disegno tecnico



Product	D (max)	O	L	C (max)
MSTSON-TPIA Plus 70W E27 1CT/12	35,75 mm	42 mm	102 mm	156 mm


Fotometrie



Light Distribution Diagram - MSTSON-TPIA Plus 70W E27 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MSTSON-TPIA Plus 70W E27 1CT/12

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MSTSON-TPIA Plus 70W E27 1CT/12

MASTER SON-T PIA Plus

