



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12

Vysokokvalitné, vysokotlaké sodíkové výbojky s technológiou PIA (Philips Integrated Antenna)

Varovanie a ochrana

- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci jeho životnosti (normy IEC60662, IEC 62035)
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E40
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Referenčný svetelný tok	Sphere
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	32 000 h
Svetelné technické	
Kód farby	220 [CCT of 2000K]
Svetelný tok	17 800 lm
Chromatická súradnica X (nom.)	0,535
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,42
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	115 lm/W
Index podania farieb (CRI)	-
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	155,0 W

Napätie (nom.)	100 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Číra
Tvar žiarovky	T46
Čistá hmotnosť (kus)	0,107 kg
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	F
Obsah ortuti (Hg) (max.)	15,1 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	13,9 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	155 kWh
Registračné číslo EPREL	473290


MASTER SON-T PIA Plus

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	MST SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12
Úplný názov produktu	MASTER SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12
Úplný kód produktu	871829118073900
Objednávkový kód	18073900
Č. materiálu (12NC)	928483400095



Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291180739
Čitateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8718291180746

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12	47 mm	61 mm	132 mm	209 mm


Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12

Životnosť



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

