



# SON



## SON 70W E E27 CO 1CT/24

High Pressure Sodium lamp with opalized ovoid outer bulb

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ο εξοπλισμός ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει προστασία κύκλου τέλους ζωής (IEC60662, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

### δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	28.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	220 [CCT of 2000K]
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,540
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,420
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	1900 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	80 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	-
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	72,5 W
Τάση (ονομ.)	95 V


Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Επικαλυμμένο γυαλί
Σχήμα λαμπτήρα	BF70
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	57,000 g
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	14,3 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	14,3 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	73 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473291
Σήμανση CE	Ναι

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	SON 70W E E27 CO 1CT/24
Πλήρες όνομα προϊόντος	SON 70W E E27 CO 1CT/24
Full EOC	871150021024130

Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B SON70E/E27CO	
Κωδικός παραγγελίας	21024130
Αρ. υλικού (12NC)	928486700091
Τοπικός κωδικός	SON70E/E27CO
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1



EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500210241
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	24
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500210258

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24

Spectral Power Distribution Colour - SON 70W E E27 CO 1CT/24

Διάρκεια ζωής



LDLE\_SON\_50W\_70W-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24

SON



© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2023, Μάιος 2 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές