



SON-T

SON-T 400W E E40 1SL

Lámpara de sodio de alta presión con lamparita exterior tubular transparente

Advertencias y seguridad

- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevuala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.


Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E40
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	28.000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	220 [CCT of 2000K]
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	123 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	-
Longitud de arco O (nominal)	82 mm
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	392,0 W
Voltaje (nominal)	100 V
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente

Forma del foco	T46
Peso neto (pieza)	0,188 kg
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	24,5 mg
Consumo energético kWh/1000 h	431 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	SON-T 400W E E40 1SL
Nombre del producto completo	SON-T 400W E E40 1SL
Full EOC	872790090675200
Código del pedido	928487300097
N.º de material (12NC)	928487300097
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8727900906752
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8727900906769



SON-T

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 400W E E40 1SL	47 mm	82 mm	175 mm	286 mm



Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - SON-T 400W E E40 1SL

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 400W E E40 1SL

Lifetime



LDLE_SON-T_0001-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 400W E E40 1SL

SON-T



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Abril 14 - Datos sujetos a cambios