



DJ/CLUB

MSD Silver 350W UNP/24

Las lámparas MSD Platinum abren nuevos niveles de libertad creativa en la iluminación de espectáculos gracias a una luz brillante e intensa, potente y compacta. Su diseño compacto y ligero proporciona la libertad de crear luminarias más pequeñas y de menos peso, para su uso en cualquier lugar del escenario. Y su arco corto, temperatura de color alta y reflector innovador producen una intensidad de haz alta y brillante que consigue una reproducción del color extraordinaria. También ofrecen una vida útil prolongada y fiable, alta eficacia y tiempos de reposición más cortos. Todo ello se suma para crear una experiencia creativa intensamente emocionante.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Datos del producto

Información general		Longitud de arco O (nom.)	
Base del casquillo	-	1,3 mm	
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Operativos y eléctricos	
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	1.000 hora(s)	Consumo de energía	350 W
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	2	Regulable	Sí
Flujo luminoso	15.700 lm	Mecánicos y de carcasa	
Coordenada X de cromacidad (Nom)	299	Peso neto (pieza)	101,000 g
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	303	Datos de producto	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	8000 K	Nombre de producto del pedido	MSD Silver 350W UNP/24
Índice de reproducción cromática (IRC)	-		

Nombre completo del producto	MSD Silver 350W UNP/24
Full EOC	871869676773300
Código de pedido	76773300
Código 12NC	928495605308
Cantidad por paquete	1

EAN/UPC - Producto/Caja	8718696767733
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	24
Embalaje con código EAN/UPC	8718696767733

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	C (max)
MSD Silver 350W UNP/24	58,5 mm	1,3 mm	66,4 mm

