



# Ceramalux ALTO

## C1000S52/ALTO

Estas lámparas cumplen con la prueba TCLP de EPA de materiales no peligrosos. Ideal para aplicaciones industriales, depósitos, aplicaciones en punta de postes y estacionamientos.


### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Funciones	ALTO® (ALTO)
Información técnica sobre la luz	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	515
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	420
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2100 K
Eficacia lumínica (promedio) (mín.)	121.5 lm/W
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	135 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	21
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	1,003 W
Corriente de la lámpara (nominal)	4.7 A
Voltaje (nominal)	250 V
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente

Material del foco	Cristal duro
Forma del foco	E25
Peso neto (pieza)	0.001 kg
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	32 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	C1000S52/ALTO
Nombre del producto completo	C1000S52/ALTO
Código del pedido	928601139205
N.º de material (12NC)	928601139205
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677368838
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677368833

# Ceramalux ALTO

## Plano de dimensiones



Product

C1000S52/ALTO

