



# Ceramalux ALTO

## SON 400W E39 ED58 CL SL/12

Estas lámparas cumplen con la prueba TCLP de EPA de materiales no peligrosos. Ideal para aplicaciones industriales, depósitos, aplicaciones en punta de postes y estacionamientos.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Funciones	ALTO® (ALTO)
Información técnica sobre la luz	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	515
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	420
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2100 K
Eficacia lumínica (promedio) (mín.)	112.5 lm/W
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	125 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	20
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	401.5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	4.6 A
Voltaje (nominal)	100 V
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente

Material del foco	Cristal duro
Forma del foco	ED18
Peso neto (pieza)	165.000 g
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	23.5 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	SON 400W E39 ED58 CL SL/12
Nombre del producto completo	SON 400W E39 ED58 CL SL/12
Descripción de código local	SON 400W E39 ED58 CL SL/12
Código del pedido	928601139391
N.º de material (12NC)	928601139391
Código local	467373
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677467371
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	50046677467376

# Ceramalux ALTO

## Plano de dimensiones

### Product

SON 400W E39 ED58 CL SL/12

