



Ceramalux ALTO

C200S66/ALTO 12PK

Estas lámparas cumplen con la prueba TCLP de EPA de materiales no peligrosos. Ideal para aplicaciones industriales, depósitos, aplicaciones en punta de postes y estacionamientos.


Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Funciones	ALTO® (ALTO)
Información técnica sobre la luz	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	521
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	420
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2100 K
Eficacia lumínica (promedio) (mín.)	104 lm/W
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	115 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	16
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	200.8 W
Corriente de la lámpara (nominal)	2.4 A
Voltaje (nominal)	100 V
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente

Material del foco	Cristal duro
Forma del foco	ED18
Peso neto (pieza)	166.000 g
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	31 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	C200S66/ALTO 12PK
Nombre del producto completo	C200S66/ALTO 12PK
Código del pedido	928601139590
N.º de material (12NC)	928601139590
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677467227
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	50046677467222

Ceramalux ALTO

Plano de dimensiones



Product
C200S66/ALTO 12PK

