



Ceramalux ALTO

SON 150W E39 ED75 CL SL/12

Estas lámparas cumplen con la prueba TCLP de EPA de materiales no peligrosos. Ideal para aplicaciones industriales, depósitos, aplicaciones en punta de postes y estacionamientos.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Funciones	ALTO® (ALTO)
Información técnica sobre la luz	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	514
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	424
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2100 K
Eficacia lumínica (promedio) (mín.)	96 lm/W
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	106 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	17
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	150.6 W
Corriente de la lámpara (nominal)	3.2 A
Voltaje (nominal)	55 V
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente

Material del foco	Cristal duro
Forma del foco	ED-23 1/2
Peso neto (pieza)	124.000 g
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	17 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	SON 150W E39 ED75 CL SL/12
Nombre del producto completo	SON 150W E39 ED75 CL SL/12
Código del pedido	928601139790
N.º de material (12NC)	928601139790
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677467234
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	50046677467239

Ceramalux ALTO

Plano de dimensiones

Product

SON 150W E39 ED75 CL SL/12

