



Ceramalux Instant Restrike

C100S54/2 1/12PK

El tubo de dos arcos ofrece una vida útil promedio nominal de 40 000 horas, comparado con la vida útil promedio nominal de 24 000 horas de las lámparas HPS estándar. Ideal para aplicaciones industriales, almacenes, aplicaciones sobre postes y estacionamientos.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Información técnica sobre la luz	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	520
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	420
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2100 K
Eficacia lumínica (promedio) (mín.)	84 lm/W
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	93 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	21
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	100.4 W
Corriente de la lámpara (nominal)	2.1 A
Voltaje (nominal)	55 V
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente

Material del foco	Cristal duro
Forma del foco	ED-23 1/2
Peso neto (pieza)	0.001 kg
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	44.4 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	C100S54/2 1/12PK
Nombre del producto completo	C100S54/2 1/12PK
Código del pedido	928601145701
N.º de material (12NC)	928601145701
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677265601
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	50046677265606

Ceramalux Instant Restrike

Plano de dimensiones

Product	D	C (max)
C100S54/2 1/12PK	2.938 in	7.75 in

