



Lámpara protegida de haluro metálico con interruptor de encendido

MP400/BU 6 PK

Una solución de iluminación eficiente y protegida con calificación "O" que es apta para luminarias abiertas. Ideal para aplicaciones de interiores y exteriores.

Advertencias y seguridad

- R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No usarlas donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	EX39 [Exclusionary Mogul Screw]
Posición de funcionamiento	H15 [Colgante +/-15D o Base arriba (BU)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	20,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	640 [CCT of 4000K]
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	385
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	390

Temperatura de color correlacionada (nominal) 4000 K	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	65
Operación y aspectos eléctricos	
Corriente de la lámpara (nominal)	3.25 A
Voltaje (nominal)	135 V
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente

Lámpara protegida de haluro metálico con interruptor de encendido

Material del foco	Cristal duro
Forma del foco	ED37
Peso neto (pieza)	0.001 kg
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	No aplica
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	57 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MP400/BU 6 PK

Nombre del producto completo	MP400/BU 6 PK
Código del pedido	928601157903
N.º de material (12NC)	928601157903
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677133320
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677133325

Plano de dimensiones

Product	D	C (max)
MP400/BU 6 PK	4.625 in	11.5 in

